

ПАСПОРТ

Поручень для раковины напольно-пристенный 600x850мм, арт. 8076-600.



6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень - 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Конструкция двух опорная, одна опора расположена на полу, одна привинчена к стене, обеспечивая пользователю максимальную безопасность и устойчивость.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Поручень на стойке для угловой раковины двухопорного типа, позволяющий надежно закрепить опору на полу и стене, обезопасив пользователя максимальной защитой.

Материал производства – нержавеющая сталь, не поддающаяся воздействию воды и влаги.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ Р 51261-2022: соответствует

Тип конструкции: стационарный

Форма: Т-образный

Тип крепления: напольно-пристенный, двухопорный, стационарный

Длина горизонтальной части (мм.): 600

Материал поручней: нержавеющая сталь

Высота (загиб) (мм.): 850

Диаметр: 32 мм

Количество точек опоры: 2

Толщина стали: 1,5 мм

Цвет: хром

Общий размер поручня (мм): 550x850

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.

5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами (не входят в комплект), добиваясь устойчивого положения.

ВАЖНО! Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.