

ПАСПОРТ

**Тактильная пиктограмма
"Доступность для инвалидов
по зрению" ГОСТ Р 52131,
ПОЛИСТИРОЛ,
арт. 4692-150**



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Тактильный знак пиктограмма "Доступность для инвалидов по зрению" – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Знак предназначен для маркировки объектов, зон и помещений, адаптированных для людей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих), в том числе в рамках программы «Доступная среда». В соответствии с ГОСТ Р 52131-2019, знак может использоваться для обозначения доступных санитарно-гигиенических помещений (санузлов), кабинетов, зон обслуживания, путей эвакуации и других объектов, где требуется информировать людей с инвалидностью по зрению о доступности среды. Знак подходит для установки как внутри помещений, так и на улице.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип действия основан на комбинированном тактильном и визуальном восприятии. Слабовидящий или незрячий человек, проводя рукой по поверхности знака, ощущает выпуклые элементы пиктограммы. Это позволяет получить информацию о доступности объекта без использования зрения. Визуальный контраст обеспечивает узнаваемость знака людьми с остаточным зрением. Стандартизация изображения в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 гарантирует единообразие и понимание знака во всех общественных местах. Материал обеспечивает жесткость, устойчивость к ударам, влагостойкость и долговечность. Крепление может быть выполнено на двухсторонний скотч (для гладких поверхностей) или на саморезы (для более надежной фиксации).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал - ПВХ, с устойчивым покрытием
- крепление на двухстороннем скотче или на саморезах

Типовые размеры:

- Пиктограмма ПВХ 150x200 мм
- Пиктограмма ПВХ 200x250 мм
- Пиктограмма ПВХ 250x300 мм

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка:

1. Выбрать место размещения знака в соответствии с проектом доступности и нормативными требованиями (на высоте, доступной для тактильного обследования и обзора, обычно 1,4-1,6 м от пола).
2. Определить необходимый типоразмер знака: для помещения – 150x200 мм или 200x250 мм; для улицы – 200x250 мм или 250x300 мм.
3. Очистить и обезжирить поверхность для крепления.
4. Прикрепить знак с помощью двухстороннего скотча (нанести на обратную сторону, снять защитную пленку, прижать к поверхности) или с помощью саморезов (через предварительно просверленные отверстия). При монтаже на улице рекомендуется

Использование:

В процессе эксплуатации знак не требует специального ухода. Допускается протирка влажной мягкой тканью без использования абразивных и агрессивных химических средств. Важно следить за тем, чтобы знак не был перекрыт посторонними предметами, не загрязнен и сохранял четкость тактильного рельефа и визуального изображения.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4