




Развертка универсальной кабины уборной 2250x2400 с центральным расположением унитаза (пересадка с обеих сторон от унитаза)



| поз. | Артикул на сайте | Наименование  | Кол-во |
|------|------------------|---|--------|
| 1    | 4622             | Унитаз подвесной с установкой для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA              | 1      |
| 2    | 3207-900         | Поручень откидной без бумагодержателя по ГОСТ 900x150 мм h до верхнего края =750        | 2      |
| 3    | A310ш            | Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=1000             | 1      |
| 4    | 8115             | Сенсорный дозатор h=1000  | 1      |
| 5    | 8071-600         | Поручень для раковины двухпорный 600мм h до верхнего края=850                           | 2      |
| 6    | 2085             | Сенсорный смеситель с термостатом для МГН   | 1      |
| 7    | 4624             | Раковина для инвалидов DSTRANA 640x550x165мм h до верхнего края=800                     | 1      |
| 8    | 2237             | Зеркало настенное поворотное h до нижнего края =1100                                    | 1      |
| 9    | 2513             | Сушилка для рук для МГН h=1000  | 1      |
| 10   | 2202             | Крючок-держатель для тростей и других вещей h=1300                                      | 1      |
| 11   | 4717-150         | Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600                            | 1      |
| 12   | K3218-600        | Поручень прямой настенный 600мм   | 1      |
| 13   | 8333             | Поручень-опора с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты h=850             | 1      |
| 14   | 2268             | Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200 | 1      |
| 15   | *                | Бумагодержатель из нержавеющей стали вертикальный, открытого типа                       | 1      |
| 16   | *                | Урна из нержавеющей стали настенна, открытого типа                                      | 1      |
| *    | 7960             | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз   | 1      |
| *    | 7961             | Рулон с одноразовыми сиденьями для унитаза  | 1      |

Примечания:

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры – 0,85 м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями – 0,7-0,75 м, размещение – симметрично оси унитаза.
- 3) Откидной поручень должен надежно фиксироваться в поднятом положении.
- 4) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками (+сменный рулон) не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- 5) Глубина раковины должна быть не менее 0,5 м, расстояние от ее переднего края до смесителя – не более 0,4 м. Установка на пьедестал/тумбу запрещена.
- 6) Поручни для раковины должны выступать вперед за ее край не более чем на 0,1 м. Расстояние между раковиной и поручнями – 45-50 мм. Верхняя часть поручней должна быть выше раковины на 10-50 мм.
- 7) Нагрузка, создаваемая раковиной и настенными поручнями должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах крепления предусматриваются закладные).

| Статус     | ФИО             | Подпись | Развертка доступного санузла для МГН<br>Универсальная кабина уборной 2250x2400с<br>центральным расположением унитаза<br>(пересадка с обеих сторон) | Лист | Листов |
|------------|-----------------|---------|--|------|--------|
| Разработал | Корнильева Д.И. |         |  |      |        |
|            |                 |         | Доступная страна   |      |        |