





Примечания:

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры – 0,85м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями – 0,7–0,75 м, размещение – симметрично оси унитаза.
- 3) Откидной поручень должен надежно фиксироваться в поднятом положении.
- 4) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками (+сменный рулон) не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- 5) Глубина раковины должна быть не менее 0,5 м, расстояние от ее переднего края до смесителя – не более 0,4 м. Установка на пьедестал/тумбу запрещена.
- 6) Поручни для раковины должны выступать вперед за ее край не более чем на 0,1 м. Расстояние между раковиной и поручнями – 45–50 мм. Верхняя часть поручней должна быть выше раковины на 10–50 мм.
- 7) Нагрузка, создаваемая раковиной и настенными поручнями должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах крепления предусматриваются закладные).

Схема установки поручня на дверь



Спецификация элементов оборудования


Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут
<https://dostupnaya-strana.ru/>



поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4623-А	Унитаз для инвалидов подвесной соответствующий нормам DSTRANA AID	1
2	3207-900	Поручень откидной без бумагодержателя по ГОСТ 900х150 мм h до верхнего края ≈750	1
3	8067	Поручень для туалета напольный для инвалидов h-образный с бумагодержателем по ГОСТ 900х750 мм, универсальный	1
4	6143	Урна для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h≈1000	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком А310ш h до центра=1000	1
7	2058	Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, 210х140х105 мм, 450мл h=1000	1
8	8071-600	Поручень для раковины двухопорный 600мм h до верхнего края=850	2
9	2085	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	1
10	4624	Раковина для инвалидов DSTRANA 640х550х165мм h до верхнего края=800	1
11	9008	Зеркало с фиксированным наклоном для инвалидов Dstrana 600х1000 мм	1
12	2513	Сушилка для рук для МГН h≈1100	1
13	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900–1100	1
14	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200–1600	1
15	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
16	8346	Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты 250–370х650 мм h=850	1
17	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
*	6929	Плоский сифон для раковин арт. 4624, 6926	1

Статус	ФИО	Подпись	Планировочное решение для доступного санузла для МГН Универсальная кабина уборной 2250х2200 с центральным расположением унитаза	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.				
			Доступная страна		

Развертки универсальной кабины уборной 2250х2200 с центральным расположением унитаза



Примечания:

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры – 0,85 м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями – 0,7–0,75 м, размещение – симметрично оси унитаза.
- 3) Откидной поручень должен надежно фиксироваться в поднятом положении.
- 4) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками (+сменный рулон) не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- 5) Глубина раковины должна быть не менее 0,5 м, расстояние от ее переднего края до смесителя – не более 0,4 м. Установка на пьедестал/тумбу запрещена.
- 6) Поручни для раковины должны выступать вперед за ее край не более чем на 0,1 м. Расстояние между раковиной и поручнями – 45–50 мм. Верхняя часть поручней должна быть выше раковины на 10–50 мм.
- 7) Нагрузка, создаваемая раковиной и настенными поручнями должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах крепления предусматриваются закладные).

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4623-A	Унитаз для инвалидов подвесной соответствующий нормам DSTRANA AID	1
2	3207-900	Поручень откидной без бумагодержателя по ГОСТ 900х150 мм h до верхнего края =750	1
3	8067	Поручень для туалета напольный для инвалидов h-образный с бумагодержателем по ГОСТ 900х750 мм, универсальный	1
4	6143	Урна для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h=1000	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком А310ш h до центра=1000	1
7	2058	Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, 210х140х105 мм, 450мл h=1000	1
8	8071-600	Поручень для раковины двухопорный 600мм h до верхнего края=850	2
9	2085	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	1
10	4624	Раковина для инвалидов DSTRANA 640х550х165мм h до верхнего края=800	1
11	9008	Зеркало с фиксированным наклоном для инвалидов Dstrana 600х1000 мм	1
12	2513	Сушилка для рук для МГН h=1100	1
13	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900–1100	1
14	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200–1600	1
15	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
16	8346	Поручень-опора регулируемая с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты 250-370х650 мм h=850	1
17	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
*	6929	Плоский сифон для раковин арт. 4624, 6926	1